

KERN MBC-A04

Netzteil (AUS, CH, EU, K, US)

KERN

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

| | |
|------------------|-----------------|
| Marke | KERN |
| Produktkategorie | Waage |
| Produktgruppe | Steckernetzteil |

Zulassung

| | |
|------------|---|
| CE Zeichen | ✓ |
|------------|---|

Energieversorgung

| | |
|---|---------------------------|
| Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max] | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
|---|---------------------------|

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Eingangsspannung Gerät / Strom [Max] | 12 V, 500 mA |
|--------------------------------------|--------------|

| | |
|--|-------------------------------|
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang | EURO AUS UK US CH |
|--|-------------------------------|

Umgebungsbedingungen

| | |
|-----------------------|-------|
| Lagertemperatur [Max] | 60 °C |
|-----------------------|-------|

Verpackung & Versand

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 16×5×5 mm |
| Nettogewicht | 0,165 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,20 kg |
| Bruttogewicht ca. | 0,20 kg |
| Versandgewicht | 0,198 kg |