

# KERN MSW 200S05

Handlicher Umfangmesser mit praktischem Auszugsmechanismus

# KERN



Lagertemperatur [Max] 60 °C

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	400×500×200 mm
Nettogewicht	0,25 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,25 kg
Bruttogewicht ca.	0,50 kg
Versandgewicht	8 kg

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Medizinwaage
Produktgruppe	Körpergrößen-Messung
Produktfamilie	MSW

## Messsystem

Voreingestellte Einheit	mm
Einheiten	mm
Teilung	1 mm
Messbereich Länge [Min]	10 cm
Messbereich Länge [Max]	2,05 m
Toleranz Größenmesser	5 mm
Messbereich Größenmesser	0-200cm @ 0,1cm ± 0,5cm

## Zulassung

CE Zeichen	✓
Zulassung nach 93/42/EWG (med.)	✓

## Bauform

Abmessungen Gerät (B×T×H)	55×90×20 mm
Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	55×90×20 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	55×90×20 mm
Mess-Ausrichtung	horizontal

## Umgebungsbedingungen

Verwendungstemperatur [Min]	10 °C
Verwendungstemperatur [Max]	40 °C
Lagertemperatur [Min]	-20 °C