

# KERN OBB-A3202

# KERN

Okular: WF 10 x / Ø 18 mm (mit Skala 0,1 mm)

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Marke            | Optics               |
| Produktkategorie | Optisches Instrument |
| Produktgruppe    | Mikroskopokular      |

## Bauform

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Abmessungen (B×T×H) | 55×30×30 mm |
|---------------------|-------------|

## Okular

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Okular Feldweite    | WF       |
| Blickpunkt          | Standard |
| Okular Vergrößerung | 10 x     |
| Okular Sehfeld      | 18 mm    |
| Okular Durchmesser  | 23,2 mm  |
| Okular Skala        | 0,1 mm   |

## Umgebungsbedingungen

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Lagertemperatur [Min] | -5 °C |
| Lagertemperatur [Max] | 40 °C |

## Verpackung & Versand

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Lieferzeit                     | 1 d         |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 85×65×45 mm |
| Nettogewicht                   | 0,1 kg      |
| Versandart                     | Paketdienst |
| Nettogewicht ca.               | 0,10 kg     |
| Bruttogewicht ca.              | 0,40 kg     |
| Versandgewicht                 | 0,4 kg      |