

# KERN OBN 147

# KERN

Das Fluoreszenzmikroskop für den professionellen Anwender



## Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Mikroskop
Produktgruppe	Fluoreszenzmikroskop
Produktfamilie	OBN-14

## Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	530×220×490 mm
Optisches System	Infinity
Tubus-Typ	Siedentopf
Tubus Art	Trinokular
Tubus Neigungswinkel	30°
Tubus 360°-Rotation	✓
Objektivqualität	Infinity Plan
	4x
	10x
Standard-Objektive	20x
	40x
	100x
Objektivrevolver-Einschraubplätze	5
Dioptrienausgleich	beidseitig
Dioptrienausgleich [Min]	-5
Dioptrienausgleich [Max]	5
Kontrastverfahren	Hellfeld Dunkelfeld (Option) Fluoreszenz Polarisation (Option) Phasenkontrast (Option)
Strahlengang-Verteilung	100:0
Pupillenabstand [Max]	75 mm

Pupillenabstand [Min]	50 mm
-----------------------	-------

## Okular

Okular Feldweite	WF
Okular Vergrößerung	10 x
Okular Sehfeld	20 mm
Okular Durchmesser	23,2 mm

## Fokussierung

Feintrieb-Minimum	0,002 mm
Drehmomentregulierung	✓
Sehfeld [Min]	0,2 mm
Sehfeld [Max]	5 mm
Fokussierungsmechanik	Koaxialer Grob- und Feintrieb

## Beleuchtung

Beleuchtungsart Auflicht	HBO
Beleuchtungsstärke Auflicht	100W
Beleuchtungsstärke Durchlicht	20W
Beleuchtungsart Durchlicht	Halogen
Beleuchtungsrichtung	Auflicht Durchlicht
Leuchtfeldblende	✓
Aperturblende	✓
Köhler-Beleuchtung	✓
Filter möglich	✓
Marke Glühbirne	Philips

## Energieversorgung

Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]	100 - 240 V
Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]	100 - 240 V
Steckernetzteil Art	Eingebautes Netzteil
mitgelieferte Stromversorgung	Netzteil
Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang	EURO
	AUS
Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional	UK
	US
	CH

## Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

# KERN OBN 147



Das Fluoreszenzmikroskop für den professionellen Anwender

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	970×440×345 mm
Nettogewicht	15,978 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	16 kg
Bruttogewicht ca.	24 kg
Versandgewicht	29,4 kg

## Objektiv

Objektive - Details	Objective Infinity Plan 10 x / 0,25 anti-fungus Objective Infinity Plan 100 x / 1,25 oil, spring, anti-fungus Objective Infinity Plan 20 x / 0,4 spring, anti-fungus Objective Infinity Plan 4 x / 0,11 anti-fungus Objective Infinity Plan 40 x / 0,66 spring, anti-fungus
---------------------	---

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

