

KERN ODC 825



Die Spezialisten in der Mikroskopie für Messungen, Zählungen, Dokumentation, Archivierung und Bildbearbeitung



Energieversorgung

Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]	5 V, 170 mA
--------------------------------------	-------------

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	164×164×75 mm
Nettogewicht	0,5829 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,60 kg
Bruttogewicht ca.	1,00 kg
Versandgewicht	1 kg

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Mikroskop
Produktgruppe	Mikroskopkamera
Produktfamilie	ODC-82

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	80×80×45 mm
Material Displaygehäuse	kein Display vorhanden
Kamera-Art	USB2 Mikroskopkamera - C-Mount
Kamera Sensorart	Aptina CMOS
Kamera Sensorgröße	1/2,5"
Kamera Auflösung	5,1 MP
Kamera Farbtiefe	Farbe
Kamera Befestigungsarten	C-Mount
Kamera - Belichtungsverfahren	Rolling Shutter

Funktionen

Schnittstellen	USB 2.0
Unterstützte Betriebssysteme	Win XP
	Win Vista
	Win 7
	Win 8
	Win 10
	Linux
Kamera - Verwendete Software	extern (OXM 902)