

KERN ODC 852



Die Spezialisten in der Mikroskopie für Messungen, Zählungen, Dokumentation, Archivierung und Bildbearbeitung



Kamera - Verwendete Software extern (OXM 902)

Energieversorgung

Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max] 100 V - 240V AC 50/60Hz 0,3A

Eingangsspannung Gerät / Strom [Max] 12 V, 230 mA

Steckernetzteil Art Steckernetzteil

mitgelieferte Stromversorgung Netzteil

Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang EURO

Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional AUS
UK
US
CH

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min] -5 °C

Lagertemperatur [Max] 40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit 1 d

Abmessungen Verpackung (B×T×H) 225×170×90 mm

Nettogewicht 0,9845 kg

Versandart Paketdienst

Nettogewicht ca. 1,00 kg

Bruttogewicht ca. 1,8 kg

Versandgewicht 1,6425 kg

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Mikroskop
Produktgruppe	Mikroskopkamera
Produktfamilie	ODC-85

Zulassung

CE Zeichen ✓

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	92×68×68 mm
Kamera-Art	HDMI Mikroskopkamera (AF) - C-Mount
Kamera Sensorart	Sony CMOS
Kamera Sensorgröße	1/1,8"
HDMI-Kabellänge	2000 mm
Kamera Auflösung	5 MP
Kamera Farbtiefe	Farbe
Kamera Befestigungsarten	C-Mount
Kamera - Belichtungsverfahren	Rolling Shutter

Funktionen

Speicher - Gesamtgröße 16 GB

Schnittstellen
WLAN
USB 2.0
HDMI
SD Kartenslot

Unterstützte Betriebssysteme
Win XP
Win Vista
Win 7
Win 8
Win 10
Linux