

# KERN ODC 861



Die gekühlte Kamera für Ihre professionelle Fluoreszenzuntersuchung



## Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Mikroskop
Produktgruppe	Mikroskopkamera
Produktfamilie	ODC-86

## Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	80×80×103 mm
Kamera-Art	USB3 Mikroskopkamera (Kühlung) - C-Mount
Kamera Sensorart	Sony CMOS
Kamera Sensorgröße	1"
Kamera Auflösung	20 MP
Kamera Farbtiefe	Farbe
Kamera Befestigungsarten	C-Mount
Kamera - Belichtungsverfahren	Rolling Shutter

## Funktionen

Schnittstellen	USB 3.0
Unterstützte Betriebssysteme	Win XP Win Vista Win 7 Win 8 Win 10 Linux
Kamera - Verwendete Software	extern (OXM 902)

## Energieversorgung

Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]	100-240 V AC, 50/60 Hz, 1,0A
Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]	12 V, 1360 mA
Steckernetzteil Art	Steckernetzteil
mitgelieferte Stromversorgung	Netzteil
Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang	EURO
	AUS
Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional	UK
	US
	CH

## Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	270×250×130 mm
Nettogewicht	2,4125 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	2,6 kg
Bruttogewicht ca.	2,6 kg
Versandgewicht	2,5765 kg

## Piktogramme

### STANDARD

