

# KERN ODC 874



Die Spezialisten in der Mikroskopie für Messungen, Zählungen, Dokumentation, Archivierung und Bildbearbeitung



## Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	145×95×60 mm
Nettogewicht	0,4279 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,45 kg
Bruttogewicht ca.	0,50 kg
Versandgewicht	0,5 kg

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Mikroskop
Produktgruppe	Mikroskopkamera
Produktfamilie	ODC-87

## Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	40×27×27 mm
Kamera-Art	USB2 Okularkamera - 23,2 mm
Kamera Sensorart	Aptina CMOS
Kamera Sensorgröße	1/2,5"
Kamera Auflösung	3,1 MP
Kamera Farbtiefe	Farbe
Kamera Befestigungsarten	Steckverbindung
Kamera - Belichtungsverfahren	Rolling Shutter

## Funktionen

Schnittstellen	USB 2.0
Unterstützte Betriebssysteme	Win XP Win Vista Win 7 Win 8 Win 10 Linux
Kamera - Verwendete Software	extern (OXM 902)

## Energieversorgung

Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]	5 V, 170 mA
--------------------------------------	-------------