

# KERN OIV 656

Das Profi-Videomikroskop mit Auto-Fokus

# KERN



## Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Mikroskop
Produktgruppe	Videomikroskop
Produktfamilie	OIV-6

## Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	372×285×482 mm
Optisches System	Axial
Kontrastverfahren	Hellfeld
Kamera Sensorart	CMOS
Kamera Sensorgröße	1/2,8"
Kamera Auflösung	2 MP
Kamera Farbtiefe	Farbe
Kamera Framerate	30 fps
Kamera - Belichtungsverfahren	Rolling Shutter

## Fokussierung

Drehmomentregulierung	✓
Arbeitsabstand	91 mm
Zoom [Min]	0,7 x
Zoom [Max]	4,5 x
Vergrößerungsverhältnis	6,5:1
Sehfeld [Min]	2,65 mm
Sehfeld [Max]	12,64 mm
Fokussierungsmechanik	Grobtrieb
Probenhöhe [Max]	85 mm

## Beleuchtung

Beleuchtungsart Auflicht	LED
Beleuchtungsstärke Auflicht	3W
Beleuchtungsrichtung	Auflicht
Beleuchtung dimmbar	Auflicht

## Funktionen

Speicherfunktion	✓
Speicher - Gesamtgröße	128 GB
Schnittstellen	HDMI USB-Device
Kamera - Verwendete Software	integriert

## Energieversorgung

Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]	100 - 240 V
Steckernetzteil Art mitgelieferte Stromversorgung	Eingebautes Netzteil Netzteil
Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang	EURO
	AUS
Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional	UK US CH

## Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	420×350×630 mm
Nettogewicht	7 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	7 kg
Bruttogewicht ca.	15 kg
Versandgewicht	18,5 kg

## Piktogramme

### STANDARD

