

KERN ORA-A2266

Digitales Thermometer (0 °C/50 °C) (Ersatz)



Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	Sonstige

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Batterie
Batterie-/Akkuart	Alkali(-Mangan)

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	80×60×30 mm
Nettogewicht	0,2 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Bruttogewicht ca.	0,40 kg
Versandgewicht	0,4 kg

Piktogramme

STANDARD

