

KERN OSE 409

KERN

Vordefiniertes Stereomikroskop-Set mit Schwenkarm und integrierter Schwanenhalsbeleuchtung für Ihren funktionalen Arbeitsplatz



Kategorie	
Marke	Optics
Produktkategorie	Mikroskop
Produktgruppe	Stereomikroskop-Set
Produktfamilie	OSE-4

Zulassung	
CE Zeichen	✓

Bauform	
Abmessungen (B×T×H)	428×132×344 mm
Optisches System	Greenough
Tubus Art	Binokular
Tubus Neigungswinkel	45°
Standard-Objektive	1x
Okulare fixiert	✓
Dioptrienausgleich	einseitig
Dioptrienausgleich [Min]	-5
Dioptrienausgleich [Max]	5
Kontrastverfahren	Hellfeld
Pupillenabstand [Max]	75 mm
Pupillenabstand [Min]	55 mm

Okular	
Okular Feldweite	WF
Okular Vergrößerung	10 x
Okular Sehfeld	20 mm
Okular Durchmesser	30,5 mm

Fokussierung	
Drehmomentregulierung	✓
Arbeitsabstand	250 mm
Sehfeld [Max]	20 mm
Fokussierungsmechanik	Grobtrieb

Beleuchtung	
Beleuchtungsart Auflicht	LED
Beleuchtungsstärke Auflicht	3W
Beleuchtungsart Durchlicht	keine
Beleuchtungsrichtung	Auflicht

Energieversorgung	
Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]	100 - 240 V
Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]	100 - 240 V
Steckernetzteil Art	Eingebautes Netzteil
mitgelieferte Stromversorgung	Netzteil
Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang	EURO
	AUS
Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional	UK
	US
	CH

Umgebungsbedingungen	
Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand	
Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	435×410×200 mm
Nettogewicht	6,49 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	7 kg
Bruttogewicht ca.	8 kg
Versandgewicht	7,5 kg

Piktogramme	
-------------	--