

# KERN OZG 493

Der Spezialist für Juweliere und die Schmuckindustrie

# KERN



## Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Mikroskop
Produktgruppe	Stereomikroskop
Produktfamilie	OZG-4

## Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	310×170×350 mm
Optisches System	Greenough
Tubus Art	Binokular
Tubus Neigungswinkel	45°
Tubus 360°-Rotation	✓
Okulare fixiert	✓
Dioptrienausgleich	beidseitig
Dioptrienausgleich [Min]	-5
Dioptrienausgleich [Max]	5
Kontrastverfahren	Hellfeld Dunkelfeld
Pupillenabstand [Max]	75 mm
Pupillenabstand [Min]	55 mm

## Okular

Okular Feldweite	WF
Okular Vergrößerung	10 x
Okular Sehfeld	20 mm
Okular Durchmesser	30,5 mm

## Fokussierung

Drehmomentregulierung	✓
-----------------------	---

Arbeitsabstand	86 mm
Zoom [Min]	0,7 x
Zoom [Max]	3,6 x
Vergrößerungsverhältnis	5,1:1
Sehfeld [Min]	5,6 mm
Sehfeld [Max]	28 mm
Fokussierungsmechanik	Grobtrieb
Standard-Gesamtvergrößerung [Min]	7 x
Standard-Gesamtvergrößerung [Max]	36 x

## Beleuchtung

Beleuchtungsart Auflicht	Halogen
Beleuchtungsstärke Auflicht	10W
Beleuchtungsstärke Durchlicht	10W
Beleuchtungsart Durchlicht	Halogen
Beleuchtungsrichtung	Aufflicht Durchlicht

## Energieversorgung

Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]	220 V
Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]	220 V
Steckernetzteil Art	Eingebautes Netzteil
mitgelieferte Stromversorgung	Netzteil
Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang	EURO
Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional	UK

## Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	470×365×245 mm
Nettogewicht	5,348 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	6 kg
Bruttogewicht ca.	6 kg
Versandgewicht	8,4 kg

# KERN OZG 493



Der Spezialist für Juweliere und die Schmuckindustrie

## Piktogramme

### STANDARD

