

KERN OZL 45 1

KERN

Stereo-Zoom-Mikroskop mit Halogenbeleuchtung, für Labor, Ausbildungsstätte, Qualitätskontrolle oder Landwirtschaft



| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Zoom [Min] | 0,75 x |
| Zoom [Max] | 5 x |
| Vergrößerungsverhältnis | 6,7:1 |
| Sehfeld [Min] | 5 mm |
| Sehfeld [Max] | 33 mm |
| Fokussierungsmechanik | Grobtrieb |
| Probenhöhe [Max] | 120 mm |
| Standard-Gesamtvergrößerung [Min] | 7,5 x |
| Standard-Gesamtvergrößerung [Max] | 50 x |

Beleuchtung

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Beleuchtungsart Auflicht | Halogen |
| Beleuchtungsstärke Auflicht | 10W |
| Beleuchtungsstärke Durchlicht | 10W |
| Beleuchtungsart Durchlicht | Halogen |
| Beleuchtungsrichtung | Aufflicht Durchlicht |

Energieversorgung

| | |
|--|----------------------|
| Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max] | 220 V |
| Eingangsspannung Gerät / Strom [Max] | 220 V |
| Steckernetzteil Art | Eingebautes Netzteil |
| mitgelieferte Stromversorgung | Netzteil |
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang | EURO |
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional | UK CH |

Umgebungsbedingungen

| | |
|-----------------------|-------|
| Lagertemperatur [Min] | -5 °C |
| Lagertemperatur [Max] | 40 °C |

Verpackung & Versand

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 475×345×320 mm |
| Nettogewicht | 4,585 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Nettogewicht ca. | 4,6 kg |
| Bruttogewicht ca. | 6 kg |
| Versandgewicht | 10,5 kg |

Kategorie

| | |
|------------------|-----------------|
| Marke | Optics |
| Produktkategorie | Mikroskop |
| Produktgruppe | Stereomikroskop |
| Produktfamilie | OZL-45 |

Zulassung

| | |
|------------|---|
| CE Zeichen | ✓ |
|------------|---|

Bauform

| | |
|--------------------------|----------------|
| Abmessungen (B×T×H) | 330×270×460 mm |
| Optisches System | Greenough |
| Tubus Art | Binokular |
| Tubus Neigungswinkel | 45° |
| Tubus 360°-Rotation | ✓ |
| Dioptrienausgleich | beidseitig |
| Dioptrienausgleich [Min] | -5 |
| Dioptrienausgleich [Max] | 5 |
| Kontrastverfahren | Hellfeld |
| Pupillenabstand [Max] | 75 mm |
| Pupillenabstand [Min] | 55 mm |

Okular

| | |
|---------------------|-------|
| Okular Feldweite | HSWF |
| Okular Vergrößerung | 10 x |
| Okular Sehfeld | 23 mm |
| Okular Durchmesser | 30 mm |

Fokussierung

| | |
|-----------------------|--------|
| Drehmomentregulierung | ✓ |
| Arbeitsabstand | 113 mm |

KERN OZL 451



Stereo-Zoom-Mikroskop mit Halogenbeleuchtung, für Labor, Ausbildungsstätte, Qualitätskontrolle oder Landwirtschaft

Piktogramme

STANDARD

