

KERN OZM 547



Individualität, Vielfalt und flexibles Arbeiten durch unser Baukastensystem ►
Stereomikroskopköpfe



Standard-Gesamtvergrößerung [Min] 7 x

Standard-Gesamtvergrößerung [Max] 45 x

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min] -5 °C

Lagertemperatur [Max] 40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit 1 d

Abmessungen Verpackung (B×T×H) 290×330×220 mm

Nettogewicht 1,9734 kg

Versandart Paketdienst

Nettogewicht ca. 2,0 kg

Bruttogewicht ca. 2,6 kg

Versandgewicht 4,1 kg

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Mikroskop
Produktgruppe	Stereomikroskop-Kopf
Produktfamilie	OZB-M

Bauform

Optisches System	Greenough
Tubus Art	Trinokular
Tubus Neigungswinkel	45°
Tubus 360°-Rotation	✓
Dioptrienausgleich	beidseitig
Strahlengang-Verteilung	100:0
Pupillenabstand [Max]	76 mm
Pupillenabstand [Min]	52 mm

Okular

Okular Feldweite	HSWF
Blickpunkt	Hoher Augenpunkt
Okular Vergrößerung	10 x
Okular Sehfeld	23 mm
Okular Durchmesser	30 mm

Fokussierung

Arbeitsabstand	110 mm
Zoom [Min]	0,7 x
Zoom [Max]	4,5 x
Vergrößerungsverhältnis	6,4:1
Sehfeld [Min]	32,8 mm
Sehfeld [Max]	5,1 mm
Probenhöhe [Max]	130 mm