

KERN PFB-A02

Steckernetzteil (EU/UK/US)

KERN



Piktogramme

STANDARD



Kategorie	
Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Steckernetzteil
Zulassung	
CE Zeichen	✓
Bauform	
Material	Kunststoff
Kabellänge	1,8 m
Energieversorgung	
Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]	12 V, 500 mA
Steckernetzteil Art	Steckernetzteil
Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang	EURO CH
Verpackung & Versand	
Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	90×55×80 mm
Nettogewicht	0,094 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Bruttogewicht ca.	0,15 kg
Versandgewicht	0,127 kg