

# KERN TI-D

# KERN

Hebelprüfstand für reproduzierbare Härteprüfungen mit Grundplatte aus Glas



Versandgewicht 9,5 kg

Piktogramme

STANDARD



## Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Härteprüfung
Produktgruppe	Manueller Shore-Prüfstand
Produktfamilie	TI

## Messsystem

Prüfkraft Härtemessung	50 N
Härteskalen	Shore D

## Bauform

Prüftisch Durchmesser (Ø)	75 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	150×200×400 mm
Material Gehäuse	Edelstahl
Verfahrweg mit Hebelbewegung / Auslösen [Max]	15 mm
Testobjekthöhe [Max]	60 mm

## Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-10 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	355×255×180 mm
Nettogewicht	8 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	8 kg
Bruttogewicht ca.	10 kg