

KERN TN 30-0.01EE

KERN

Handmessgerät zum Messen der Materialstärke im Echo-Echo-Verfahren



| Kategorie | |
|------------------|--|
| Marke | Sauter |
| Produktkategorie | Materialdickenmessgerät |
| Produktgruppe | Ultraschall- Materialdickenmessgerät Echo-Echo Verfahren |
| Produktfamilie | TN-EE |

| Messsystem | |
|---|------------|
| Einheiten | mm inch |
| Toleranz (% von [Max]) | 0,5% |
| Ablesbarkeit Materialdicke [d] (mm) | 0,01 mm |
| Schallgeschwindigkeit [Min] (m/s) | 1000 m/s |
| Schallgeschwindigkeit [Max] (m/s) | 9999 m/s |
| Materialdicke Puls-Echo [Min] | 0,65 mm |
| Materialdicke Puls-Echo [Max] | 600 mm |
| Materialdicke Echo-Echo [Min] | 3 mm |
| Materialdicke Echo-Echo [Max] | 30 mm |
| Messkopf Durchmesser | 10 mm |
| Messkopf Messfrequenz | 5 MHz |
| Interner Datenspeicher: Anzahl Wertgruppen | 20 |
| Interner Datenspeicher: Anzahl Einzelwerte | 100 |

| Zulassung | |
|------------|---|
| CE Zeichen | ✓ |

| Display | |
|---------------------|-------|
| Display-Art | LCD |
| Display Ziffernhöhe | 14 mm |

| Bauform | |
|--|--------------|
| Abmessungen (B×T×H) | 150×74×32 mm |
| Abmessungen Gehäuse (B×T×H) | 150×74×32 mm |
| Abmessungen komplett montiert (B×T×H) | 150×74×32 mm |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| Kabellänge | 0,9 m |

| Funktionen | |
|------------------|------------|
| Speicherfunktion | ✓ |
| Schnittstellen | USB-Device |

| Energieversorgung | |
|-------------------------------|-----------------|
| mitgelieferte Stromversorgung | Batterie |
| Batterie | 2×1.5 V AA |
| Batterie-/Akkuart | Alkali(-Mangan) |
| Batterie-Kapazität | 3.000 mAh |
| Batterie-Spannung | 1,5 V |
| Batterie Betriebsdauer | 100 h |

| Umgebungsbedingungen | |
|--------------------------------|--------|
| Umgebungstemperatur [Min] (°C) | -10 °C |
| Umgebungstemperatur [Max] (°C) | 40 °C |
| Lagertemperatur [Min] | -10 °C |
| Lagertemperatur [Max] | 40 °C |

| Verpackung & Versand | |
|-----------------------------------|---------------|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 320×248×85 mm |
| Nettogewicht | 0,245 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,25 kg |
| Bruttogewicht ca. | 1,4 kg |
| Versandgewicht | 1,33 kg |

| Dienstleistungen | |
|--|---------|
| Artikelnummer für Werkskalibrierung | 961-113 |


KERN TN 30-0.01EE



Handmessgerät zum Messen der Materialstärke im Echo-Echo-Verfahren

Piktogramme

STANDARD



OPTION

