

# KERN TVO 500N300

Robuster Prüfstand für Laboranwendungen

# KERN



## Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Prüfstand
Produktgruppe	Motorisierter Prüfstand
Produktfamilie	TVO

## Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

## Display

Display-Art	LED Segmente
Terminal - Display-Art	7 Segment LED
Display Ziffernhöhe - Kleinste Ziffer	9 mm
Display Ziffernhöhe	14 mm

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	570×428×236 mm
Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	570×428×236 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	570×428×236 mm
Material Displaygehäuse	Metall
Material Gehäuse	Metall, lackiert
Erzeugte Kraft [Max]	500 N
Montage - Krafteinleitung	5 × Gewindebohrung M6
Montage - Kraftausleitung	5 × Gewindebohrung M6
Mess-Ausrichtung	vertikal
Antriebsart	Elektromotor
Verfahrweg [Max]	270 mm
Verfahrgeschwindigkeit [Min]	15 mm/min
Verfahrgeschwindigkeit [Max]	300 mm/min
Verfahrgeschwindigkeit Schwankung	2%

## Funktionen

Wiederholungsfunktion	✓
Begrenzungsschalter	✓

## Energieversorgung

Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]	230 V AC, 50 Hz
Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]	230 V AC, 50 Hz
Steckernetzteil Art	Eingebautes Netzteil
mitgelieferte Stromversorgung	Netzteil
Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang	EURO

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C)	10 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	40 °C
Lagertemperatur [Min]	-10 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	2 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	700×500×350 mm
Nettogewicht	27 kg
Versandart	Spedition
Nettogewicht ca.	28 kg
Bruttogewicht ca.	36 kg
Versandgewicht	36 kg

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

