

# KERN TVP

Manueller Prüfstand für Druckkraftmessung

# KERN



Bruttogewicht ca.	12 kg
Versandgewicht	12 kg

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Prüfstand
Produktgruppe	Manueller Prüfstand
Produktfamilie	TVP

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	150×233×420 mm
Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	150×233×420 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	150×233×420 mm
Material Gehäuse	Metall, lackiert
Erzeugte Kraft [Max]	500 N
Montage - Krafteinleitung	5 × Gewindebohrung M6
Montage - Kraftausleitung	5 × Gewindebohrung M6
Mess-Ausrichtung	vertikal
Antriebsart	manuell Hebel
Verfahrweg mit Hebelbewegung / Auslösen [Max]	78 mm
Messraumhöhe [Max]	315 mm

## Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-10 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	570×275×240 mm
Nettogewicht	10,5 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	11 kg