

KERN WTB 10K-3N

KERN

Stark im Lebensmittelbereich dank IP65 und speziellem Checkweighing-Display



Kategorie

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Marke | KERN |
| Produktkategorie | Industriewaage |
| Produktgruppe | IP-geschützte Tischwaage |
| Produktfamilie | WTB |

Messsystem

| | |
|--|------------------------------------|
| Bauart der Waage | Einbereichswaage |
| Anzahl Wägebereiche | 1 |
| Wägesystem | Dehnungsmessstreifen |
| Wägebereich [Max] | 15000 g |
| Ablesbarkeit [d] | 2 g |
| Auflösung | 7.500 |
| Linearität | ± 4 g |
| Reproduzierbarkeit | 2 g |
| Tarierbereich | -14998 g |
| Voreingestellte Einheit | g |
| Einheiten | g |
| Einheiten (wenn Gerät konformitätsbewertet) | g |
| Justiermöglichkeiten | Justierung mit externem Gewicht |
| Empfohlenes Justiergewicht | 15 kg (M1) |
| Einschwingzeit | 2 s |
| Anwärmzeit | 30 min |
| Außermittige Belastung bei 1/3 [Max] | 10 g |
| Max. Kriechen (15 Minuten) | 8 g |
| Max. Kriechen (30 Minuten) | 16 g |
| Wägezelle Bauart | Alu IP65 Silikon- beschichtet |

Zulassung

| | |
|------------|---|
| CE Zeichen | ✓ |
|------------|---|

Display

| | |
|-------------------------|-------------|
| Display-Art | LCD |
| Display Hinterleuchtung | ja |
| Display Ziffernhöhe | 25 mm |
| Zusätzliches Display | 20mm hinten |

Bauform

| | |
|--|------------------|
| Abmessungen Gehäuse (B×T×H) | 286×316×126,5 mm |
| Abmessungen komplett montiert (B×T×H) | 286×316×126,5 mm |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| Material Wägeplatte | Edelstahl |
| Abmessungen Wägefläche (B×T) | 263×203 mm |
| Material Lastzelle(n) | Aluminium |
| Lastzellen - Anzahl | 1 |
| Fußschrauben drehbar | ✓ |
| Libelle | ✓ |

Funktionen

| | |
|--|---------------------------------|
| Auto-Off Intervall(e) im Netzbetrieb | 3 min off 5 min 15 min |
| Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb | 3 min off 5 min 15 min |
| Tarierfunktion | manuell (mehrmalig) |
| Toleranzwägung | ✓ |
| Toleranzwägung - Signalart | akustisch optisch |
| Unterflurwägung | Keine |
| IP-Schutz - Kompletgerät | IP65 |
| IP-Schutz - Lastzelle | IP65 |

Energieversorgung

| | |
|---|------------------|
| Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max] | 110 V - 230 V AC |
| Eingangsspannung Gerät / Strom [Max] | 12 V, 500 mA |
| Steckernetzteil Art | Steckernetzteil |
| mitgelieferte Stromversorgung | Netzteil |
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang | EURO UK |

KERN WTB 10K-3N



Stark im Lebensmittelbereich dank IP65 und speziellem Checkweighing-Display

| | |
|--|-------------------------------|
| | US CH |
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional | EURO AUS UK US CH |
| Akku optional | Akku optional - intern |
| Akku Ladezeit | 12 h |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an | 30 h |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus | 50 h |
| Batterie | keine Batterie |

Umgebungsbedingungen

| | |
|---------------------------------|--------|
| Luftfeuchtigkeit Umgebung [Min] | 0 % |
| Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max] | 80 % |
| Umgebungstemperatur [Min] (°C) | -10 °C |
| Umgebungstemperatur [Max] (°C) | 40 °C |
| Lagertemperatur [Min] | -20 °C |
| Lagertemperatur [Max] | 60 °C |

Verpackung & Versand

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 400×340×200 mm |
| Nettogewicht | 3,2 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Nettogewicht ca. | 3,2 kg |
| Bruttogewicht ca. | 4,0 kg |
| Versandgewicht | 5,4 kg |

Dienstleistungen

| | |
|--|---------|
| Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort | 961-248 |
| Artikelnummer für DAkKS- Kalibrierung | 963-128 |
| Artikelnummer für Konformitätszertifikat | 969-517 |

Piktogramme

STANDARD



OPTION

