

KERN FS 2-2KOY1



Fertig konfiguriertes Set bestehend aus dem Premium Kraftmessgerät FS 2 und der Messzelle CO 200-Y1



Abmessungen Messzelle (rund) 20×12 mm

Funktionen

Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb selectable

Peak-Funktion ✓

Statistik-Funktion ✓

Speicherfunktion ✓

Schnittstellen USB-Device

Energieversorgung

Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max] 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz

Eingangsspannung Gerät / Strom [Max] 5V, 1A

Steckernetzteil Art USB inkl. Steckernetzteil (trennbar)

mitgelieferte Stromversorgung Akku & Netzteil

Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang EURO

Akku Ladezeit 8 h

Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an 5 h

Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus 8 h

Batterie-/Akkuart Li-Ion

Batterieanschluss 2 pol Wannenstecker

Batterie-Kapazität 2.400 mAh

Batterie-Spannung 3,7 V

Verpackung & Versand

Lieferzeit 3 d

Nettogewicht 0,349 kg

Versandart Paketdienst

Nettogewicht ca. 0,35 kg

Bruttogewicht ca. 1,4 kg

Versandgewicht 1,242 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkKS Kalibrierung (Druckkraft) 963-262

Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Kraftmessung
Produktgruppe	Kraftmessgeräte-Set
Produktfamilie	FS OY1

Messsystem

Voreingestellte Einheit	N
Messbereich Kraft [Max] (N)	2 kN
Ablesbarkeit Kraft [d] (N)	0,4 N
Kraftrichtungen	Druck
Messkopf Messfrequenz	1000 Hz
Anzahl Plattformen / Kanäle	2

Zulassung

CE Zeichen ✓

Display

Terminal - Display-Art	TFT, farbig
Display Auflösung	320x480
Sprachen des Benutzerinterfaces	Deutsch
	Englisch
	Französisch
	Spanisch Italienisch

Bauform

Material Displaygehäuse	Kunststoff
Material Gehäuse	Kunststoff
Montage - Krafteinleitung	Druckstück (von Kundenseite)
Montage - Kraftausleitung	3 × Gewindebohrung M3


KERN FS 2-2KOY1



Fertig konfiguriertes Set bestehend aus dem Premium Kraftmessgerät FS 2 und der Messzelle CO 200-Y1

Piktogramme

STANDARD



OPTION

