

# KERN KXC-TM



Auswertegerät aus Edelstahl mit Staub- und Spritzwasserschutz IP68 und bis zu vier Schnittstellen, optional auch mit Eichung



## Display

Display-Art	LCD
Terminal - Display-Art	LCD mit Hinterleuchtung
Display Größe	160x60
Display Hinterleuchtung	ja
Display Segmente	6
Display Ziffernhöhe	48 mm

## Bauform

Abmessungen Auswertegerät (B×T×H)	232×150×80 mm
Material Displaygehäuse	Edelstahl
Wandhalterung	✓

## Funktionen

Anzahl Tasten für Bedienung	7
Auto-Off Intervall(e) im Netzbetrieb	off
	5 min
	2 min
Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb	1 min
	30 min
	60 min
	30 s
Kapazitätsanzeige	✓
PreTare-Funktion	✓
Tarierfunktion	manuell (mehrmalig)
Hold-Funktion	✓
Prozentbestimmung	✓
Zählfunktion	✓
Toleranzwägung	✓
Toleranzwägung - Signalart	akustisch optisch
Funktion zur Mittelwertbildung bei unruhigen Wägebbedingungen	✓
Rezeptur-/Summierstufe	Sum A
Summenspeicher-Funktion	✓
Alibispeicher	optionaler interner Speicher
Alibispeicher - Anzahl Speicherplätze	250.000
Schnittstellen	RS-232 (optional, factory) Bluetooth (optional, factory) Ethernet (optional, factory) WLAN (optional, factory) Alibi Speicher (optional, factory)

## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Komponente
Produktgruppe	Auswertegerät
Produktfamilie	KXC

## Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	✓
Anzahl Wägebereiche	2
Auswertegerät Auflösung (nicht eichfähig)	30.000
Auswertegerät Auflösung (eichfähig)	6.000
Linearisierung (in Punkten)	3
Voreingestellte Einheit	kg
Einheiten	kg g lb ffa PCS %
Einheiten (wenn Gerät konformitätsbewertet)	kg g
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht

## Zulassung

CE Zeichen	✓
Bauartzulassung für Konformitätsbewertung	✓
Eichklasse / Genauigkeitsklasse	III
Konformitätsbewertung ab Werk möglich	✓


# KERN KXC-TM



Auswertegerät aus Edelstahl mit Staub- und Spritzwasserschutz IP68 und bis zu vier Schnittstellen, optional auch mit Eichung

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY



	Analog (0 - 10 V) (optional, factory) Analog (4 - 20 mA) (optional, factory) Bluetooth BLE (v4.0) (optional, factory) USB-Device (optional, factory)
--	---

IP-Schutz - Kompletgerät	IP68
--------------------------	------

IP-Schutz - Anzeige	IP68
---------------------	------

## Zählen

Zähl-Referenzgewicht eingebbar	✓
--------------------------------	---

Mögliche Referenzstückzahl(en)	5, 10, 20, 50, free
--------------------------------	---------------------

## Energieversorgung

Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]	110 V - 240 V AC
---	------------------

Steckernetzteil Art	Eingebautes Netzteil
---------------------	----------------------

mitgelieferte Stromversorgung	Netzteil
-------------------------------	----------

Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang	EURO
--	------

Akku optional	Akku optional (Factory)
---------------	-------------------------

Akku Ladezeit	8 h
---------------	-----

Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an	20 h
---	------

Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus	48 h
--	------

Batterie	keine Batterie
----------	----------------

Batterie-/Akkuart	Li-Ion
-------------------	--------

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C)	-10 °C
--------------------------------	--------

Umgebungstemperatur [Max] (°C)	40 °C
--------------------------------	-------

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
------------	-----

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	325×245×205 mm
--------------------------------	----------------

Nettogewicht	2,5 kg
--------------	--------

Versandart	Paketservice
------------	--------------

Nettogewicht ca.	2,6 kg
------------------	--------

Bruttogewicht ca.	3,2 kg
-------------------	--------

Versandgewicht	3,3 kg
----------------	--------

## Dienstleistungen

Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort	auf Anfrage   on request
---	--------------------------