

KERN OAB 10LN

KERN

Der ideale Helfer beim Einstieg in die Analyse Ihrer optisch aktiven Lösungen im Labor



Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Polarimeter
Produktgruppe	Manuelles Polarimeter
Produktfamilie	OAB-L

Messsystem

Optische Rotation [Max]	+180°
Optische Rotation [Min]	-180°
Teilung	1°
Nonius	0,05°
Wellenlänge	589 nm
Lupenvergrößerung	3 x

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	500×130×330 mm
Okular-Fokus	✓
Messbehältnisse	Glasküvette 100mm Glasküvette 200mm
Stabilisationsdauer Lampe	10 min
Polarimetertyp	Manuell
Lichtquelle	Natriumdampfampe

Energieversorgung

Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]	100 - 240 V
Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]	100 - 240 V
Steckernetzteil Art	Eingebautes Netzteil

mitgelieferte Stromversorgung	Netzteil
Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang	EURO
Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional	AUS UK US CH

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	560×210×390 mm
Nettogewicht	3,5 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	3,6 kg
Bruttogewicht ca.	4,8 kg
Versandgewicht	9,2 kg

Piktogramme

STANDARD

