

KERN OAB 20LED

KERN

Der ideale Helfer beim Einstieg in die Analyse Ihrer optisch aktiven Lösungen im Labor



Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	560×210×390 mm
Nettogewicht	3,5 kg
Versandart	Paketsdienst
Nettogewicht ca.	3,6 kg
Bruttogewicht ca.	4,8 kg
Versandgewicht	9,2 kg

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Polarimeter
Produktgruppe	Manuelles Polarimeter
Produktfamilie	OAB-L

Messsystem

Optische Rotation [Max]	+180°
Optische Rotation [Min]	-180°
Teilung	1°
Nonius	0,05°
Wellenlänge	589 nm
Lupenvergrößerung	3 x

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Bauform

Okular-Fokus	✓
Messbehältnisse	Glasküvette 100mm Glasküvette 200mm
Stabilisationsdauer Lampe	5 min
Polarimetertyp	Manuell
Lichtquelle	LED

Energieversorgung

Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]	9 V, 300 mA
Steckernetzteil Art mitgelieferte Stromversorgung	Eingebautes Netzteil Netzteil