

1224.150E 1224.E - Schraubstöcke für „Baustelle und Wartung“, ohne Drehteller**Produktbeschreibung :**

- Schraubstöcke aus Sphäroguss, Bruchlast mindestens 700 N/mm².
- Große Auflagefläche der Prismenführung/beweglichen Backe: Biegungsfreie Führung stellt die Funktion des Schraubstocks auch bei schweren Lasten sicher.
- Auswechselbare, parallele Backen. Hohe Verschleißfestigkeit, Härte 48/53 HRc.
- Abnehmbare, V-förmige Backen zum Spannen von Rohren. Härte 40/46 HRc.
- Verstellung über 2 Spezialschrauben mit Spielnachstellung.
- Betätigungsspindel brüniert.

A max. [mm]:	200
B [mm]:	95
H [mm]:	183
H1 [mm]:	94
L [mm]:	460
L1 [mm]:	154
L2 [mm]:	60
L3 [mm]:	91
[kg]:	17,26

