

**1224.175E 1224.E - Schraubstöcke für „Baustelle und Wartung“, ohne Drehteller****Produktbeschreibung :**

- Schraubstöcke aus Sphäroguss, Bruchlast mindestens 700 N/mm<sup>2</sup>.
- Große Auflagefläche der Prismenführung/beweglichen Backe: Biegungsfreie Führung stellt die Funktion des Schraubstocks auch bei schweren Lasten sicher.
- Auswechselbare, parallele Backen. Hohe Verschleißfestigkeit, Härte 48/53 HRc.
- Abnehmbare, V-förmige Backen zum Spannen von Rohren. Härte 40/46 HRc.
- Verstellung über 2 Spezialschrauben mit Spielnachstellung.
- Betätigungsspindel brüniert.

<b>A max. [mm]:</b>	235
<b>B [mm]:</b>	118
<b>H [mm]:</b>	216
<b>H1 [mm]:</b>	123
<b>L [mm]:</b>	532
<b>L1 [mm]:</b>	178
<b>L2 [mm]:</b>	68
<b>L3 [mm]:</b>	111
<b>[kg]:</b>	24,68

