

1355A Mikrometer mit Digitalanzeige, 25 mm**Produktbeschreibung :**

- Genauigkeit: 0,001 mm.
- Messbereich: 0 - 25 mm.
- Messkraft einstellbar: 10 N (DIN 863).
- Schutzklasse IP 65:
 - IP 6: vollständiger Schutz gegen Staub
 - IP 5: Schutz gegen Strahlwasser
- Standby nach 20 Min.
- Standby-Stellung ohne Verlust des Nullpunkts.
- Schneller Vorschub: Vorschub der Messtrommel 12 mm / Umdrehung.
- Kompatibel mit der Software Gagewedge, RS232-Ausgang.
- Betriebsdauer: 10.000 Stunden im Dauerbetrieb.
- Lieferung im Kasten mit Konformitätsbescheinigung.

Leistung [mm]:	0 - 25
---------------------------	--------

[g]:	270
-------------	-----

