

138A.17 138A - Gurt-Rohrzangen mit Nylon-Gurt**Produktbeschreibung :**

- Spannungsbereich: 0 bis 165 mm.
- Körper aus Aluminiumlegierung.
- Hoch widerstandsfähiger Nylongurt.

A ["]:	2
E [mm]:	42
E1 [mm]:	27,5
L [mm]:	300
L1 [mm]:	450
[g]:	280



