

## 194.12 Abisolierzange für extrafeine Leiter



### Produktbeschreibung :

- Max. AWG 14.
  - Für feine Leiter.
  - Schmale Messer.
  - Anschlag zum Einstellen der Schneidtiefe.
  - Durchmesser einadrig, mehradrig: 1,5 mm.
  - Querschnitt: 1,8 mm<sup>2</sup>.
  - Länge: 130 mm.
  - Ausführung: brüniert, mit PVC-Überzug.
- Gewicht: 70 g.

