

**221.12X175 221 - Erweiterbare Schneideisen****Produktbeschreibung :**

- Metrisches ISO-Gewinde, rechtsschneidend.
- HSS, mit Chrom-Vanadium legiert, auf 62/64 HRc gehärtet (234 daN/mm<sup>2</sup>).
- Konische Einstellschraube für eine optimale Anpassung an den Gewindedurchmesser.

d [mm]:	38,1
d1 [mm]:	12
d2 [mm]:	1,75
E [mm]:	13
E1 [mm]:	6,0
[g]:	90

