

221.9X125 221 - Erweiterbare Schneideisen**Produktbeschreibung :**

- Metrisches ISO-Gewinde, rechtsschneidend.
- HSS, mit Chrom-Vanadium legiert, auf 62/64 HRc gehärtet (234 daN/mm²).
- Konische Einstellschraube für eine optimale Anpassung an den Gewindedurchmesser.

d [mm]:	25,4
d1 [mm]:	9
d2 [mm]:	1,25
E [mm]:	9
E1 [mm]:	3,5
[g]:	30

