

271A.100 271A - Schraubzwingen mit geringem Platzbedarf**Produktbeschreibung :**

- Spannbereich: 0 bis 250 mm, bzw. 0 bis 9"7/8.
- Ausführung: verzinkt, spindel brüniert.

A max. [mm]:	100
L [mm]:	192
L1 [mm]:	131
L2 [mm]:	77
max. Spannweite [mm]:	100
[kg]:	1,170



