

271A.150 271A - Schraubzwingen mit geringem Platzbedarf**Produktbeschreibung :**

- Spannbereich: 0 bis 250 mm, bzw. 0 bis 9"7/8.
- Ausführung: verzinkt, spindel brüniert.

A max. [mm]:	150
L [mm]:	262
L1 [mm]:	162
L2 [mm]:	98
max. Spannweite [mm]:	150
[kg]:	1,980



