

**271A.200 271A - Schraubzwingen mit geringem Platzbedarf****Produktbeschreibung :**

- Spannbereich: 0 bis 250 mm, bzw. 0 bis 9"7/8.
- Ausführung: verzinkt, spindel brüniert.

A max. [mm]:	200
L [mm]:	320
L1 [mm]:	185
L2 [mm]:	108
max. Spannweite [mm]:	200
[kg]:	3,240



