

**271A.250 271A - Schraubzwingen mit geringem Platzbedarf****Produktbeschreibung :**

- Spannbereich: 0 bis 250 mm, bzw. 0 bis 9"7/8.
- Ausführung: verzinkt, spindel brüniert.

A max. [mm]:	250
L [mm]:	380
L1 [mm]:	202
L2 [mm]:	118
max. Spannweite [mm]:	250
[kg]:	3,950



