

271A.40 271A - Schraubzwingen mit geringem Platzbedarf**Produktbeschreibung :**

- Spannbereich: 0 bis 250 mm, bzw. 0 bis 9"7/8.
- Ausführung: verzinkt, spindel brüniert.

A max. [mm]:	40
L [mm]:	100
L1 [mm]:	75
L2 [mm]:	42
max. Spannweite [mm]:	40
[kg]:	0,300



