

**271A.60** 271A - Schraubzwingen mit geringem Platzbedarf**Produktbeschreibung :**

- Spannbereich: 0 bis 250 mm, bzw. 0 bis 9"7/8.
- Ausführung: verzinkt, spindel brüniert.

A max. [mm]:	60
L [mm]:	130
L1 [mm]:	98
L2 [mm]:	57
max. Spannweite [mm]:	60
[kg]:	0,510



