


## 407.8MT Micro-Tech®-Schneidzangen mit kleinem Gewerbe: Feinheit



### Produktbeschreibung :

- Diese Zangen mit kleinem Gewerbe eignen sich für Arbeiten an Miniaturkomponenten in der Elektronik.

Gewicht: 60 g.

B [mm]:	8,5
C [mm]:	9
E [mm]:	6
L [mm]:	110
Schnitt:	i
Cu - Ni Ø [mm]:	0,1 - 1
Fe 30 HRc Durchm. [mm]:	-
Pianodraht Durchm. [mm]:	-

