

## 475A.15 475A - Umsteckbare Zangen für Sicherungsringe mit Innen- und Außenspannung



### Produktbeschreibung :

- Jede Zange hat zwei Arbeitseinstellungen für Sicherungsringe mit Außen- oder Innenspannung.
- Ausführung: brüniert, mit PVC-Überzug.

d [mm]:	1,0
d min. - max. [mm]:	10 --> 30 - 10 --> 18
L [mm]:	150
[g]:	75

