

475A.20 475A - Umsteckbare Zangen für Sicherungsringe mit Innen- und Außenspannung



Produktbeschreibung :

- Jede Zange hat zwei Arbeitseinstellungen für Sicherungsringe mit Außen- oder Innenspannung.
- Ausführung: brüniert, mit PVC-Überzug.

d [mm]:	1,8
d min. - max. [mm]:	20 --> 48 - 19 --> 45
L [mm]:	200
[g]:	155

