

55A.JU10 55A - Sätze mit Ringschlüsseln, gekröpft, Zollmaße**Produktbeschreibung :**

Enthält:

Umschaltknarre(n) 1/4":

- R - Klassische Umschaltknarre 1/4" - R.151

Steckschlüssel 1/4":

- R - Steckschlüssel 1/4", 6-Kant, metrisch - 04 mm
- R - Steckschlüssel 1/4", 6-Kant, metrisch - 05 mm
- R - Steckschlüssel 1/4", 6-Kant, metrisch - 05,5 mm
- R - Steckschlüssel 1/4", 6-Kant, metrisch - 06 mm
- R - Steckschlüssel 1/4", 6-Kant, metrisch - 07 mm
- R - Steckschlüssel 1/4", 6-Kant, metrisch - 08 mm
- R - Steckschlüssel 1/4", 6-Kant, metrisch - 09 mm
- R - Steckschlüssel 1/4", 6-Kant, metrisch - 10 mm
- R - Steckschlüssel 1/4", 6-Kant, metrisch - 11 mm
- R - Steckschlüssel 1/4", 6-Kant, metrisch - 12 mm
- R - Steckschlüssel 1/4", 6-Kant, metrisch - 13 mm
- R - Steckschlüssel 1/4", 6-Kant, Zollmaße - 7/32'
- R - Steckschlüssel 1/4", 6-Kant, Zollmaße - 1/4'
- R - Steckschlüssel 1/4", 6-Kant, Zollmaße - 9/32'
- R - Steckschlüssel 1/4", 6-Kant, Zollmaße - 5/16'
- R - Steckschlüssel 1/4", 6-Kant, Zollmaße - 11/32'
- R - Steckschlüssel 1/4", 6-Kant, Zollmaße - 3/8'
- R - Steckschlüssel 1/4", 6-Kant, Zollmaße - 13/32'
- R - Steckschlüssel 1/4", 6-Kant, Zollmaße - 7/16'
- R - Steckschlüssel 1/4", 6-Kant, Zollmaße - 1/2'
- R - Steckschlüssel 1/4", 6-Kant, Zollmaße - 9/16'

Antriebselement(e) 1/4":

- Universal-Kardangeln 1/4" - R.240A
- Schraubendreherheft 1/4", biegsam - R.222A
- Schraubendreherheft mit Gelenk 1/4" - R.142
- R - Verlängerung 1/4" Standard - L 150 mm
- R - Verlängerung 1/4" Standard - L 55 mm

Kunststoffkoffer:

- BP - Kunststoffkoffer - BP.115

Verpackung:

- Platte für R.411MU - PL.125B

| | |
|---------------|--|
| A ["]: | 1/4x5/16 - 11/32x13/32 - 3/8x7/16 - 1/2x9/16 - 5/8x11/16 - 19/32x25/32 - 3/4x13/16 - 7/8x15/16 - 1"x1"1/16 - 1"1/8"x1"1/4" |
|---------------|--|

| | |
|-------------------|--------|
| Behältnis: | Karton |
|-------------------|--------|

| | |
|--------------|-------|
| [kg]: | 2,400 |
|--------------|-------|

