


**65.16X18 65 - Knarren-Ringschlüssel, um 15° verkröpft, metrisch****Produktbeschreibung :**

- Knarren-Ringschlüssel, um 15° verkröpft: Freiraum unter dem Schaft für die Finger bzw. zur Überwindung eines Hindernisses.
- Kompakter und mit Hebel umschaltbarer Knarrenmechanismus.
- Drehwinkel 5° (7,5° für die Schlüsselweite 6 mm; 6° für die Schlüsselweiten 7, 8 und 9 mm).
- Um 15° abgeschrägter Ringkopf.
- Metrische Abmessungen: 6 bis 24 mm.
- Ausführung: verchromt, satiniert.

<b>B [mm]:</b>	29,8
<b>B1 [mm]:</b>	34,0
<b>E [mm]:</b>	9,9
<b>E1 [mm]:</b>	10,7
<b>L [mm]:</b>	210
<b>[g]:</b>	190

