


**65.3/8X7/16 65 - Knarren-Ringschlüssel, um 15° verkröpft, Zollmaße****Produktbeschreibung :**

- Knarren-Ringschlüssel, um 15° verkröpft: Freiraum unter dem Schaft für die Finger bzw. zur Überwindung eines Hindernisses.
- Kompakter und mit Hebel umschaltbarer Knarrenmechanismus.
- Drehwinkel 5° (7,5° für die Schlüsselweite 1/4"; 6° für die Schlüsselweiten 5/16" und 11/32").
- Um 15° abgeschrägter Ringkopf.
- Zollmaße: 1/4" bis 15/16".
- Ausführung: verchromt, satiniert.

A ["]:	3/8x7/16
B [mm]:	20,2
B1 [mm]:	22,0
E [mm]:	7,3
E1 [mm]:	7,7
L [mm]:	150
[g]:	65

