

668A.8 668A - Bimetall-Sägeblatt aus Kobaltstahl (100 Stück)



Produktbeschreibung :

- Technische Daten:
 - 668A.8: für halbhart, starke Stähle - empfohlene Stärken: 6 - 25 mm
 - 668A.10: für Spezialstähle oder Legierungen - empfohlene Stärken: 3 - 6 mm
 - 668A.12: für Edelstahl, Kupfer - empfohlene Stärken: 1 - 3 mm
- Blatt aus Kobaltstahl: bessere Wärmebeständigkeit, verringerter Zähneverschleiß.
- Gleichmäßige Leistungen während der ganzen Lebensdauer des Blattes.
- Bessere Flexibilität und glatterer Schnitt.
- Für alle Werkstoffe geeignet.
- Blattlänge: 300 mm.
- Schachtel mit 100 Stück.

Behältnis:	Kunststoffkasten
Inhalt:	100
[kg]:	-

