

777B.24F 24 V Fluo-Arbeitslampe**Produktbeschreibung :**

- Lange Lebensdauer, Leuchtkraft.
 - Niedriger Stromverbrauch: 11W.
 - 11 W Fluo-Leuchtstoffröhre.
 - Wird nicht warm.
 - Dichtigkeits-Schutzklasse: IP55.
 - Blendschutz.
 - 470 Lux à 0,5 m.
 - 320 Lumen.
 - Gummileitung H05 RN-F: gute Festigkeit gegen Kohlenwasserstoffe.
 - Ohne Trafo.
 - Ohne Kabeltrommel.
 - Spannung: 24 V.
 - Kabellänge 4 m: 10 m.
- Gewicht (nur Lampe): 450 g.
Ersatz-Leuchtstoffröhre: 777B.BULD.
Ersatz-Streuscheibe: 777B.LENS.

