



811B 811 - Tiefenmaß, Klasse 0 - Genauigkeit 1/50 mm**Produktbeschreibung :**

- Genauigkeit: 1/50 mm - 0,02 mm.
- Edelstahl-Messschiene - matte Ausführung.
- Härte der Messschiene: mindestens 40 HRc.
- Härte der Messfläche: mindestens 53 HRc.
- Nonius mit Führung für eine bessere Positionierung des Daumens.
- Haltbarkeit des Nonius: mindestens 20.000 Zyklen.
- Nonius-Feststellung über Feinstellschraube.
- Lieferung im Kasten mit Konformitätsbescheinigung.

E [mm]:	10
L [mm]:	240
L1 [mm]:	160
L2 [mm]:	100
Messabweichung [µm]:	20
Präzision [mm]:	0,02
[g]:	465

