

830A.10 830A - Werkzeughalter mit Knarre, kurz**Produktbeschreibung :**

- Knarre mit Rechts- und Linksgang.
- Blockierstellung.
- Ausführung: verchromt, poliert.

d [mm]:	25,5
L [mm]:	105
max. Spannweite [mm]:	8
min. Spannweite [mm]:	8
Für Gewindebohrer:	M12
mit Innengewinde:	M12
[g]:	312

