

831.2 831 - Verstellbare Windeisen**Produktbeschreibung :**

- Gehäuse aus Zamak-Druckguss, Backen geschliffen und gehärtet.
- Ausführung: hammerschlaggrau lackiert.

L [mm]:	300
max. Spannweite [mm]:	4-11
min. Spannweite [mm]:	4-11
mit Innengewinde:	M5->M12
[g]:	300

