


831.3 831 - Verstellbare Windeisen**Produktbeschreibung :**

- Gehäuse aus Zamak-Druckguss, Backen geschliffen und gehärtet.
- Ausführung: hammerschlaggrau lackiert.

L [mm]:	385
max. Spannweite [mm]:	5-16
min. Spannweite [mm]:	5-16
mit Innengewinde:	M6->M12
[g]:	705

