

860H.40 860H - Ausbeulhammer mit runder Schlagfläche**Produktbeschreibung :**

- Hickory-Stiel mit dreifach gesicherter Stielaufnahme:
2 Stahlkeile und 1 Holzkeil.

d [mm]:	40
L [mm]:	377
L1 [mm]:	149
Schaft:	210.MHB31
[g]:	920
[kg]:	0,920



